

Garant
Kurzbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E, unbeschichtet, Ø DC h8: 11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	113001 11
GTIN	4045197749857
Artikelklasse	11B

Beschreibung
Ausführung:

Stabiler und robuster Kurzbohrer mit **verstärktem Kerndurchmesser**. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff.

Empfehlung:
Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Schaft **zusätzlich mit 3 Spannflächen** für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spannutenlänge L_c	47 mm
Norm	DIN 1897
Schaft-Ø D_s	11 mm
Nenn-Ø D_c	11 mm
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Gesamtlänge L	95 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	30,5 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Drei-Spannflächenschaft

Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	40 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	10 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		