



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 160/22mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 223300 160/22 |
| GTIN | 4960664732791 |
| Artikelklasse | 250 |

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendepplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------|
| Schraube für Klemmkeil | 229721 |
| maximaler Außen-Ø D_{max} | 169 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 63 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 160 mm |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 40 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | PN.. 1106 |
| Klemmkeil | 229720 |
| maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 6 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 22 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 70 Grad |
| Innenkühlung | nein |
| Produktart | Planfräser |

Zubehör

| | |
|--------------|--------|
| Keilschraube | 229721 |
| Klemmkeil | 229720 |