



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendepplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	12
Schneiden-Ø D _c	125 mm
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
Gesamtlänge L _{ges}	63 mm
Klemmkeil	229720

Schraube für Klemmkeil	229721
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
maximaler Außen- \varnothing D_{\max}	134 mm
Aufnahmebohrungs- \varnothing	40 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720