



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 125/18
GTIN	4960664732777
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendeplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Klemmkeil	229720
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Schneiden-Ø D_c	125 mm
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm

Schraube für Klemmkeil	229721
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
maximaler Außen-Ø D_{\max}	134 mm
Anzahl Schneiden Z	18
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Keilschraube	229721
Klemmkeil	229720