



Planfräser 70° MFK mit Bohrung, für Wendeschneidplatten PN., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 250/36mm



Bestelldaten

Bestellnummer	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser zur Hochleistungsbearbeitung von Guss. Enge und sehr enge Zahnteilung für maximale Produktivität bei der Gusszerspanung.

Vorteil:

- **Wirtschaftliche und stabile Bearbeitung durch 10-schneidige pentagonale Wendepplatten.**
- **Reduzierte Schnittkräfte durch ausgewogenes Werkzeugdesign und hohen Anstellwinkel.**

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	250 mm
Klemmkeil	229720
Anzahl Schneiden Z	36
Aufnahmebohrungs-Ø	60 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm

maximaler Außen-Ø D_{\max}	259 mm
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Schraube für Klemmkeil	229721
passende Wendeschneidplatte	PN.. 1106
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	70 Grad
Innenkühlung	nein
Produktart	Planfräser

Zubehör

Klemmkeil	229720
Keilschraube	229721