

**FAHRION®**  
PRÄZISION
**ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 20, Nenn-Spann-Ø d: 2,8 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	309428 2,8
GTIN	2050001922199
Artikelklasse	34F

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Spannzangen zum Gewindebohren ähnlich DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB Rundlauf 20 µm.

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden auf Fräs- und Drehzentren.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Spannt nur Nenn-Ø. **Passt nicht in das Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.**

Norm: Werksnorm

Typ: 4284 E

Außen-Ø D: 21 mm

Gesamtlänge L: 31 mm

Axialauszug: 7 mm

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	2,8 mm
Aufnahme	ET 20
Axialauszug	7 mm
Rundlaufgenauigkeit	µm

Norm	Werksnorm
Axialkompensation	mm
Typ	4284 E
Gesamtlänge L	31 mm
Außen-Ø D	21 mm
Radialkompensation R Gewindebearbeitung	mm
Radialkompensation R Reiben	mm
Produktart	