

Garant
RDMT 1003 MO, HB8520, Typ: ST1100


Bestelldaten

Bestellnummer	212244 ST1100
GTIN	4045197750853
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,22 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMT 1003 MO

Typ: ST1100

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMT 1003 MO
Typ	ST1100
Schneidstoff	HM
Sorte	HB8520
Vorschub f_z pro Zahn	0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen