

Garant
RDMT 12T3 MO, HB8520, Typ: ST1100


Bestelldaten

Bestellnummer	212274 ST1100
GTIN	4045197750860
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 4,0$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,22 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMT 12T3 MO

Typ: ST1100

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMT 12T3 MO
Typ	ST1100
Schneidstoff	HM
Sorte	HB8520
Vorschub f_z pro Zahn	0,22 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen