

Garant
VHM-Fräser, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm


Bestelldaten

Bestellnummer	202725 3
GTIN	4045197746412
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Ohne 45°-Schneideckenfase.

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schaft-Ø D _s	3 mm
Schneidenlänge L _c	12 mm
Schaftform	HA
Zähnezahl Z	4
Gesamtlänge L	38 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,011 mm
Schneiden-Ø D _c	3 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Freistellungs-Ø D ₁	2,8 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,01 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	17 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	280 m/min	N
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		