


Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB8630, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	213460 INOX	
GTIN	4045197747846	
Artikelklasse	21A	

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.5 ... 1 \times D / a_{p max}$

Technische Beschreibung

Vorschub f _z pro Zahn	0,2 mm		
Тур	INOX		
Plattenstärke E	7 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMU 14T7 ANER		
Sorte	HB8630		



Schneidstoff	НМ	
maximale Schnitttiefe a _{p max}	6 mm	
Anzahl Wechsel/Schneiden	4	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		