

**Garant**
**VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiAlN, Ø DC h7: 2,7mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	122151 2,7
GTIN	4045197748188
Artikelklasse	11E

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Ähnlich DIN 6539** (extra kurz).

Mit gleichem Nenn- und Schaft-Ø.

TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.

**Hinweis:**

 Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Ø $D_c$	2,7 mm
Vorschub $f$ in Stahl $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/U
Schaft-Ø $D_s$	2,7 mm
Anzahl Schneiden $Z$	2
Spannutenlänge $L_c$	16 mm
Toleranz Nenn-Ø	h7
Schafttoleranz	h7
Norm	DIN 6539
Gesamtlänge $L$	46 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	12 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM

Typ	N
Spitzenwinkel	118 Grad
Spiralwinkel	30 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	260 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	180 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

