

Garant

Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	212130 42/6
GTIN	4045197750204
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.

- **Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.**
- **Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.**

Vibrationsminderung und weicher Schneideneintritt durch 7° positiv angestellte Wendeschneidplatten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

Technische Beschreibung

Ø D ₃	32 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
passende Wendeschneidplatte	RD..1003
Schneiden-Ø D _c	42 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219804