

JEPSON POWER**Metall-Handkreissäge, Typ: 8320****Bestelldaten**

Bestellnummer	078234 8320
GTIN	4260052318508
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen **ohne Funkenbildung**.

- **Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.**
- **Keine Nachbearbeitung notwendig.**
- **Sekundenschneller Schnitt.**

Metall-Handkreissäge.

- **Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung.**
- **Robuste Anschlagplatte.**

Metall-Handkreissäge.

- **120 mm Schnitttiefe auf Führungsschiene.**
- **Optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc., bis zu einer Dicke von 12 mm.**
- **Geschlossene Bauweise verhindert Spanflug zum Anwender.**
- **Magnesiumleichtbauweise - nur 8,4 kg.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 × Sägeblatt 84Z Nr. 078242 Gr. 84.

Hinweis:

Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar:

Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320

Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230.
Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Netzfrequenz	50 Hz
Herstellerbezeichnung	8320
maximale Schnitttiefe 90°	120 mm
Sägeblatt-Ø	320 mm
Gewicht	8,4 kg
maximale Drehzahl	1700 min ⁻¹
Netzspannung	230 V
Leistungsaufnahme	1800 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Säge

Zubehör

Montageständer für Nr. 078231 Typ 600526	078238 600526
HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 320×25,4 mm Anzahl Zähne 84	078242 84
HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 320×25,4 mm Anzahl Zähne 72	078242 72