

Garant**GARANT Softcut® HSI, mit Gewinde, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214904 32/4
GTIN	4045197750686
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Verschleißfester, wärmebehandelter Stahl mit korrosionshemmender Beschichtung. Präzise Wendepplattenbettung durch abgestimmten Anzugsmoment. Weite und enge Zahnteilung für individuelle Frässtrategie.

Verwendung:

Insbesondere für antriebsschwache Maschinen und für die Bearbeitung in größeren Tiefen bei geringen Einfahrdurchmessern.

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendepplatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Für exakte 90°-Ecken bitte $a_p = 6$ mm wählen.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Wendep Plattenschrauben-Set	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	4

passende Wendeschneidplatte	SO.. 0836..
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219863
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP