

## Garant

### Feedking Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3Lmm



## Bestelldaten

Bestellnummer	212902 25/3L
GTIN	4045197815590
Artikelklasse	210

## Beschreibung

### Ausführung:

**Dynamisch** wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch **selbststabilisierende Wendepplatten-Bettung**. **Optimierte Geometrie** für reduzierte Schnittkraft, dadurch **geringere Belastung der Hauptspindel**.

### Vorteil:

Besonders ökonomisch durch **äußerst stabile 4-schneidige** Wendepplatten.

### Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

## Technische Beschreibung

Wendepplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Auskräglänge $L_1$	35 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Ø $D_3$	12 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,85 mm
passende Wendeschneidplatte	XD.. 070308
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	180 mm

Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,56 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	11 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	0,85 mm
Serie	FeedKing
Einstellwinkel $\kappa$	10 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219810
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP