

Garant
VHM-Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, Ø D: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212592 20
GTIN	4045197761484
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Vollhartmetall – für große Bearbeitungstiefen und zur Vibrationsminimierung.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Ø d_1	17,5 mm
Gesamtlänge L_{ges}	190 mm
Wendep Plattenschraube	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Auskraglänge L_1	75 mm
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Kopierfräsen

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
Spannschraube	219871
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP