

**Garant**
**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 8 mm, für Kopierfräser, Typ: ALU**


## Bestelldaten

Bestellnummer	212705 ALU
GTIN	4045197761491
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit:  $\pm 0,015$  mm.

### Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub  $f_z$  in Stahl  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Sorte: HU7810

## Technische Beschreibung

Typ	ALU
Sorte	HU7810
Eckenradius	0,5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	0,5 mm
Vorschub $f_z$ in Alu kurzspanend	0,15 mm

Vorschub $f_z$ in Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen