


Garant**Fräs-Wendeschneidplatte Ø 16 mm, für Kopierfräser, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	212724 ST1400
GTIN	4045197761637
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Verwendung:

Torusplatten mit Eckenradius. Zur Schnittkraftreduzierung und Vibrationsminderung.

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,2 mm

Sorte: HB7520

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Sorte	HB7520
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius R	1 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,3 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,3 mm

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen