

Garant**Schrumpffutter, SK 30 kurz, Spann-Ø D1: 18mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302225 18
GTIN	2050001839008
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Auskräglänge A-Maß	80 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1