

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 190624, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 190624 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SG
Schnitttiefe a_p : 1,5 - 8 mm
Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	2,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a _p	1,5 - 8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen