

Garant
VHM-Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212590 8
GTIN	4045197761347
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm. Ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Vollhartmetall – für große Bearbeitungstiefen und zur Vibrationsminimierung.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,9** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	100 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Auskraglänge L_1	25 mm
Ø d_1	7,2 mm
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Schaft-Ø D_s h6	8 mm
Innenkühlung	nein
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Kopierfräsen

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,9 N·m	211750 0,9
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 7IP	674252 7IP
Spannschraube	219870