

**Garant**

**Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, HSK-A 100 A = 300, Dorn-Ø d1: 32mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	306709 32
GTIN	4045197762047
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

**Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.**

**Vorteil:**

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

**Sonderzubehör:**

Spezienschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

**Hinweis:**

Weitere Größen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Auskraglänge A-Maß	300 mm
Aufnahme	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1

Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 8000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Messerkopfaufnahme

---

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 32 mm	309840 32
-----------------------------------	-----------