

Garant**Schrumpffutter, SK 30 kurz, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302225 6
GTIN	2050001838940
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	6 mm
Außen-Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Aufnahme	SK 30 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1

Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing D1$ 16/6 mm	302412 16/6