

Garant**Schrumpffutter 3°, SK 40 A = 80, Spann-Ø D1: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302352 3
GTIN	4045197762665
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**
- **Extra schlanke Bauform (3°-Kontur).**

Verwendung:

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Dort wo reduzierte Störkonturen gefordert sind.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806. AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410, Gr. 12/3 und 12/4. Schrumpfgeräte Nr. 354210 – 304450.

Hinweis:

Keine Längenverstellung möglich!

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	14 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
Ø D ₂	9 mm
Spann-Ø D ₁	3 mm
Aufnahme	SK 40 A = 80

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308630 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308802 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40

308700 40

Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 40

354225 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40

308660 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308806 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40

308640 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

308625 40

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M

308670 40M

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40

308830 40

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube $\varnothing d / \varnothing D1$ 12/3 mm

302410 12/3