

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 150608 HB7020 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6 mmVorschub f : 0,15 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7020
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SM

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen