



Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	290020 25
GTIN	4030741471650
Artikelklasse	29H

Beschreibung

Ausführung:

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

- **Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.**
- **Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhe.**
- **Erweiterung des Arbeitsbereichs durch Drehen der Rändelträger möglich.**
- **Austausch der Backen (Backensatz auf Anfrage) für Rändelungen bis zum Bund möglich.**

Hinweis:

Bei Verwendung von Rändelrad-Ø 25 mm erweitert sich der Arbeitsbereich auf 0 mm – 65 mm.

Technische Beschreibung

Laufstift	299910 8
für Rändelbreite b	8 mm
Schaft Breite	25 mm
Arbeitsbereich	3,5 - 65 mm
für Rändel-Ø d ₁	20 mm
für Rändel-Ø d ₂	25 mm

Schaft Höhe	25 mm
für Rändelbohrungs-Ø d ₂	6 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RBL 2×BR
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RBR 2×BL
Produktart	Rändelwerkzeug