

**Garant****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 mittel, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306541 40
GTIN	4045197763570
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.**
- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Vergrößerte Bund-Anlagefläche.**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

Mit **Kühlkanalbohrung.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

**Technische Beschreibung**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Auskraglänge A-Maß	80 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	27 mm

Außen-Ø D	89 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Spann-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Aufnahme	HSK-A 63 mittel
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm	309860 40