




## Rändelfräswerkzeug-Set, Schaftgröße: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290219 12
GTIN	4030741656873
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.**

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

#### Inhalt:

je 1 St. Rändelfräswerkzeug Nr. 290200 und Nr. 290210: Gr. 12

je 2 St. Rändelrad Nr. 290261: Gr. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

je 1 St. Rändelrad Nr. 290276 und Nr. 290281: Gr. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

### Technische Beschreibung

Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1×BR30°
für Rändelprofil	RAA 1×BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1×AA
für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°

für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
für Rändelprofil	RGE30° 2×AA
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug

## Zubehör

Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 10 mm	290200 10
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 12 mm	290210 12
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 10 mm	290210 10
Rändelfräswerkzeuguniversal Schaftgröße 12 mm	290200 12
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Rändelrad PM Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8