

Garant
Schrumpffutter Form AD, BT 30 kurz, Spann-Ø D1: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303405 20
GTIN	4045197763693
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm (ab Ø 6).
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Schrumpfverlängerung Nr. 302410 – 302417, Schrumpfgeräte 354210 – 354400.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	90 mm
Außen-Ø D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Spann-Ø D ₁	20 mm
Aufnahme	BT 30 kurz
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 30	354225 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Kühladapter kurz4,5° für Spann-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 30	308610 30
Unterbauschrank	354290