



Waagrechtspanner plus, mit waagrechttem Fuß, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376615 2
GTIN	4020772017736
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.

Verstärkte Ausführung mit erhöhten Haltekräften.

Mit waagrechttem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Lochabstand e	26 mm
ganze Länge	224 mm
Haltekraft P2	3000 N
ganze Höhe	51 mm
Haltekraft P1	1600 N

Bohrungs-Ø d	5,6 mm
Lochabstand f	19,5-29,5 mm
Andrückschraube	M6×50 mm
Typ	68300J
Spannhöhe H	28 mm
Produktart	Waagrechtspanner