

HOLEX®**VBMT 110304 Set 10-teilig, Sorte: HBX130****Bestelldaten**

Bestellnummer	261250 HBX130
GTIN	4045197766632
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VBMT 110304 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 2,75 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 2,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Sorte	HBX130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen