



VCMT 110304 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	261469 HBX130
GTIN	4045197766670
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VCMT 110304 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 2,75 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Sorte	HBX130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen