

**HOLEX®**
**CNMG 09T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

CNMG 09T304 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,55 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	MM
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBX130
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 6 mm

Vorschub f	0,05 - 0,55 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen