

Garant
Einschraub-Schrumpfadapter schlank, Gewinde M × Spann-Ø D1: M10X6

Bestelldaten

Bestellnummer	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Artikelklasse	31Z

Beschreibung
Ausführung:

Hochwarmfester Stahl, integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, extra schlanke Ausführung, für HSS und HM.

Verwendung:

Flexibler Einsatz bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Wuchtgüte, z.B. in Kombination mit Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M10
Spann-Ø D ₁	6 mm
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Verlängerung Ø D ₃	18,5 mm
Länge L	37 mm
Ø D ₂	15 mm
Außen-Ø D	21 mm
maximales Anzugsmoment	40 Nm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Reduzierung

