

Garant**Einschraub-Schrumpfadapter schlank, Gewinde M × Spann-Ø D1: M16X8****Bestelldaten**

Bestellnummer	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwarmfester Stahl, integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, extra schlanke Ausführung, für HSS und HM.

Verwendung:

Flexibler Einsatz bei höchsten Ansprüchen an Genauigkeit und Wuchtgüte, z.B. in Kombination mit Verlängerungen.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	21 mm
Gewinde M	M16
Ø D ₂	15 mm
Länge L	42 mm
Verlängerung Ø D ₃	30 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Auskraglänge A-Maß	60 mm
maximales Anzugsmoment	80 Nm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Reduzierung

