



## Rändelrad PM, BL 45°, Rändel-Ø d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 25X8/1,0mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290186 25X8/1,0
GTIN	4030741178528
Artikelklasse	29I

### Beschreibung

#### Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

#### Hinweis:

**Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.**

### Technische Beschreibung

Rändelbohrungs-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Zahnteilung	1
Rändelbreite b	8 mm
Rändel-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Rändelausführung	BL 45°
für Norm	DIN 82
Schneidstoff	PM

Produktart

Rändelwerkzeug

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	35 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	45 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	M
CuZn	geeignet	65 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		