

**Garant****Exzenter-Spannhülse, Ø d H5: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	236679 10
GTIN	4045197768964
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Verstellbereich im  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677)  $-0,3 / +0,5$  mm Verstellbereich zum Nenn- $\varnothing$  .

**Verwendung:**

Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme- $\varnothing$  25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

**Hinweis:**

Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$L_1$	57 mm
Toleranz Außen- $\varnothing$	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm
Produktart	Spannhülse

