

## Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/08



### Bestelldaten

Bestellnummer	251919 DM/08
GTIN	4251414903012
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **10xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: DWLNR/L 08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Mittenversatz: 27 mm

Gesamtlänge: 35 mm

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Gesamtlänge	35 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	48 mm

Plattengröße	8 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 4
passende Grundkörper	264910 – 264922
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 1
Mittenversatz	27 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	DWLNRL 08
Unterlegplatte	259033 6
System	DM
Serie	Schneidkopf
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja

## Zubehör

Pratzeneinheit	259502
Unterlegplatte	259228
Schraube für Unterlegplatte	259614
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10