


Garant**Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	365035 100
GTIN	4045197770684
Artikelklasse	31S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**

Durch die **Schnellklemmung** im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem **gesamten** Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,10 mm**.

Technische Beschreibung

Grundkörperbreite B	174 mm
Grundkörperlänge a	286 mm
Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schaubstock blau
Backenhöhe C	32 mm

Spannnuten Abstand	141 mm
Spannnuten Breite	17 mm
Gesamthöhe c	82 mm
Gewicht	11,7 kg
Backenbreite A	100 mm
maximale Gesamtlänge L ₄	474 mm
Spannbereich b	143 mm
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Schnellspann- bzw. Bohrmaschinenschraubstock für Typ 100	365036 100
Anschlag Typ 1	365028 1
Führungsschiene für Nr. 365023	365025
Ersatzspindel für Bohrmaschinen-Handsraubstock für Typ 100	365037 100