




## Digitaler Messschieber ABS, Messbereich: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412821 200
GTIN	4045197770257
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab und schaltet sich durch einfaches Anschieben ein.

- **Sehr hohe Genauigkeit durch Glasmaßstab.**
- **Die Elektronik ist entkoppelt vom Gehäuse und direkt am Schiebeteil verbaut. Die Messkraft wird direkt auf die Messschenkel übertragen. Dadurch bietet der Messschieber eine geringere Fehleranfälligkeit und bessere Langlebigkeit.**
- **Mit robustem Metallgehäuse.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 200 mm
Auto-Abschaltung	ja
Schnabellänge	50 mm
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung	0,0005 Zoll
Material Gehäuse	Metall
Norm	ISO 13385
Ablesung	0,01 mm

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß vorhanden	ja
Kalibrierung	A1
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,03$ mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236