



## Digitaler Messschieber ABS mit Messspitzen, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415621 300
GTIN	4045197770288
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitaler Messschieber mit **Absolutmaßstab**, kein Nullen notwendig. Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Elektronik schaltet nach 5 Minuten automatisch ab. Anschalten durch einfaches Anschieben. Die Messflächen sind feinstgeläppt. **Mit robustem Metallgehäuse.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

### Technische Beschreibung

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Schnabellänge	90 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

Messspitzen	ja
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300

## Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032