

**Garant**
**VHM-Spiralbohrer extra kurz, unbeschichtet, Ø DC h7: 1,55mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	122100 1,55
GTIN	4045197771230
Artikelklasse	11E

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Ähnlich DIN 6539** (extra kurz).

Mit gleichem Nenn- und Schaft-Ø.

**Hinweis:**

 Spannutenlänge  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	32 mm
Toleranz Nenn-Ø	h7
Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/U
Norm	DIN 6539
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	1,55 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	1,55 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	9 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	6,7 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Typ	N

Spitzenwinkel	118 Grad
Spiralwinkel	30 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	140 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	15 m/min	S
CuZn	geeignet	140 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		