


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251394 HB7020
GTIN	4045197764232
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SNMM 190624 HB7020 Eckenradius: 2,4 mm  
Sorte: HB7020  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Spanbrecher	SR
Schnitttiefe $a_p$	2 - 12 mm
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020

Hauptanwendung	P
Eckenradius	2,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 190624
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen