

**Garant****ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	309617 16
GTIN	4045197771742
Artikelklasse	31Z

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkraft. **Mit Sechskant SW 25.**

**Passend für:**

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Sonderzubehör:**

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

**Hinweis:**

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	33,5 mm
maximales Anzugsmoment	54 Nm
für ER	16 mm

Gewinde	M24×1
Gesamtlänge L	20,6 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Spannmutter