

Garant**ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	309617 25
GTIN	4045197771759
Artikelklasse	31Z

Beschreibung**Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Gleitbeschichtete Oberfläche, Kugelgelagert. Geringerer Reibwert, höhere Spannkraft. **Mit**

Nuten.**Passend für:**

HiRunER-Präzisions-ER-Spannzangenfutter Nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Sonderzubehör:

Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	24 mm
maximales Anzugsmoment	101 Nm
für ER	25 mm

Gewinde	M34×1,5
Außen-Ø D	44 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter