

Garant
Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259025 12
Pratze, Schraube, Feder	259035 7
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Schaftgröße	32 mm
Plattengröße	19 mm
Unterlegplatte	259031 36
Kopflänge L ₁	40 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 3232P19
Gesamtlänge L	170 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 36	259031 36
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Schraube für Unterlegplatte 10-teilig Typ 2	259026 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingen Aufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500