



## Digitaler Messschieber ABS, Messbereich: 100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	412821 100
GTIN	4045197771780
Artikelklasse	42A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Inkrementales Messsystem ohne Absolutmaßstab.

#### Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. LR44.

### Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Material Gehäuse	Metall
Norm	ISO 13385
Messbereich	0 - 100 mm
Schnabellänge	30 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß vorhanden	ja
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp LR44	081560 LR44