




Waagrechtspanner für abnehmbaren Handgriff, mit waagrechtem Fuß, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	376617 2
GTIN	4020772093945
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kann nur in Verbindung mit Nr. 376627 verwendet werden.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Vorteil:

Störkonturen werden durch einfaches entfernen des Handgriffes vermieden.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Lochabstand e: 26 mm

Lochabstand f: 24,5 mm

Bohrungs-Ø d: 5,6 mm

Spannhöhe L₂: 24 mm

Haltekraft P1: 1000 N

Haltekraft P2: 1200 N

Technische Beschreibung

Haltekraft P1	1000 N
---------------	--------

Haltekraft P2	1200 N
Lochabstand e	26 mm
ganze Höhe	45 mm
ganze Länge	113 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Bohrungs-Ø d	5,6 mm
Lochabstand f	24,5 mm
Andrückschraube	M6×35 mm
Typ	6837M
Produktart	Schnellspanner