



CNMG 09T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	250244 HBX020
GTIN	4045197766687
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CNMG 09T304 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 6,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Sorte	HBX020
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 6,5 mm
Spanbrecher	PM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen