



## Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	290200 20
GTIN	4030741639036
Artikelklasse	29H

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur. 3-Punkt-Auflage für exakte Achsenposition.

Radiale und axiale Drehsicherung für optimale Werkzeugführung.

### Technische Beschreibung

Schaft Höhe	20 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube	299920 1
für Rändelbohrungs- $\varnothing$ $d_2$	8 mm
für Rändelbreite b	6 mm
Schaft Breite	20 mm
für Rändel- $\varnothing$ $d_1$	25 mm
Arbeitsbereich	10 - 300 mm
Schneidrichtung	links und rechts
für Rändelprofil	RAA 1 $\times$ BR30°
für Rändelprofil	RAA 1 $\times$ BL30°
für Rändelprofil	RBR30° 1 $\times$ AA

für Rändelprofil	RBL30° 1×AA
für Rändelprofil	RBR45° 1×BL15°
für Rändelprofil	RBL45° 1×BR15°
Produktart	Rändelwerkzeug

---

## Zubehör

Ersatzteil-Kit (3-teilig), HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube Typ 1	299920 1
--	----------